

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

FLEX

EN 388:2016+A1:2018 - Odporność mechaniczna

Odporność na ścieranie	- 4 (zakres 0-4)
Odporność na przecięcie	- 1 (zakres 0-5)
Odporność na rozzerwanie	- 3 (zakres 0-4)
Odporność na przekucie	- 1 (zakres 0-4)
Odporność na przecięcia wg EN ISO 13997 TDM	- A (zakres A-F)

EN 407:2020 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi

Ograniczone rozprzestrzenienie się płomienia	- X (zakres 0-4)
Ciepło kontaktowe	- 1 (zakres 0-4)
Ciepło konwekcyjne	- X (zakres 0-4)
Promieniowanie ciepłe	- X (zakres 0-4)
Małe rozpryski stopionego metalu	- X (zakres 0-4)
Duże ilości stopionego metalu	- X (zakres 0-4)
X - nie testowano	

X - metoda badawcza jest nieodpowiednia dla rękawicy lub materiału, z którego jest wykonana.

Certyfikat badania typu UE

SATRA Technology Europe Limited
 Bracetown Business Park, Clonae
 D15 YN2P, Dublin 15, Irlandia
 Numer jednostki notyfikacyjnej: 2777

Użytkowanie

Stosowane rękawice ochronne stanowią ochronę przed działaniem czynników średniego ryzyka (nie zagrażających zdrowiu ani życiu użytkownika). Nie stanowią ochrony przed chemikaliami, ogniem, prądem i promieniowaniem. Przydatność produktu należy ustalić dla każdego konkretnego zastosowania w ramach oceny ryzyka przez użytkownika końcowego. Przed użyciem rękawic należy upewnić się, że nie mają one żadnych uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzone rękawice należy wymienić na nowe. Przed przystąpieniem do pracy należy dobrać właściwy rozmiar rękawicy. Wrażliwość dotykowa i zrzeczność zmniejszają się wraz z niewłaściwym dopasowaniem rękawic, powodując zmęczenie dłoni i palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzi do słabej ochrony dłoni. Podczas zakładania rękawicy należy upewnić się, że zarówno rękawica, jak i dłoń są czyste, rękawica jest wolna od wad, które mogą utrudniać jej działanie, rozmiar rękawicy jest właściwy, a rękawica jest odpowiednio dopasowana do dłoni. Jeżeli przed kontaktem wymagającym użycia rękawic istnieje wskazanie do zachowania higieny rąk, przed założeniem rękawic należy przetrzeć lub umyć ręce. Nie wystawiać na działanie otwartego ognia, jeśli rękawica nie osłaniała co najmniej poziomu wydajności 1 w zakresie ograniczonego rozprzestrzenienia płomienia. Odporność na ciepło kontaktowe maksymalnie do 100°C. Rękawice chroniące przed przecięciem nie zapewniają całkowitej ochrony przed przecięciem. Nigdy nie używać w przypadku, gdy istnieje ryzyko zaczepienia przez części maszyn ruchomych. Rękawice spełniające wymagania odporności na przebicie mogą nie być odpowiednie do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły podskórne. Rękawice nie zawierają lateksu. Żaden z materiałów ani procesów użytych do produkcji tych produktów nie jest znany jako szkodliwy dla użytkownika.

Zdejście rękawicy: zdjąć rękawicę, gdy tylko się zużyła lub uległa uszkodzeniu. Poluzować rękawice na obu dłoniach. Trzymając rękawice w dół, zdjąć pierwszą rękawicę tylko do palców (mankiet pozostanie na dłoni), a następnie chwycić drugą rękawicę pierwszą rękawicą i ściągnąć ją. Pierwsza rękawica powinna się zsunąć. Trzymać rękawice tylko za wewnętrzną stronę - obszar nieszkodny. Unikać dotykania zewnętrznej strony rękawicy.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni UV. Nie wystawiać na działanie ozonu i otwartego ognia. Transport i przechowywanie tylko w opakowaniach dostawcy. Przy przechowywaniu zgodnie z zaleceniami, okres przydatności do użytkowania wynosi 3 lata od daty produkcji. Okres użytkowania nie jest ściśle określony i zależy od zastosowania oraz odpowiedzialności użytkownika za sprawdzenie przydatności rękawicy do zamierzonego zastosowania. Sposób użytkowania i środowisko (ciepło, zimno, woda, światło słoneczne itp.) mają znaczący wpływ na żywotność rękawic. Należy zaprzestać używania rękawic i wymienić je na nowe, jeśli widoczne są zmiany koloru rękawic spowodowane wpływem środowiska lub uszkodzenia struktury (pęknięcia, złamanie, przetarcia itp.) spowodowane użytkowaniem.

Utylizacja rękawic

Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Utylizacja ich należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska. W przypadku kontaktu z chemikaliami utylizować zgodnie z zaleceniami producenta chemikaliów.


Instrukcja prania i czyszczenia

Nie należy używać zanieczyszczonych rękawic. Gdy zanieczyszczone nie dają się usunąć lub stanowią potencjalne zagrożenie, zaleca się zdjąć lewą i prawą rękawicę na przemian używając dłoni w rękawicach, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu z gołymi rękami. Rękawice nadające się do prania są oznaczone odpowiednim piktogramem. Za właściwości ochronne używanych rękawic po praniu/czyszczeniu odpowiada użytkownik. Firma Semex nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Produkt można prać delikatnie do 5 cykli prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza z użyciem delikatnego detergentu, podczas prania nie należy używać żadnych środków wybielających, produkt można suszyć w stanie rozwieszonym, suszenie w suszarce bębnowej nie jest rekomendowane. Rozmiar produktu może ulec zmianie po procesie prania i suszenia.

Uwaga:

Wyniki testów powinny pomóc w doborze rękawic. Należy jednak zrozumieć, iż przedstawione właściwości rękawic są oparte na danych laboratoryjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków, w jakich rękawice będą używane. Odpowiedzialność, zarówno za dobór rękawic odpowiednich do rzeczywistych warunków jak i czas ich użytkowania, ponosi użytkownik, a nie producent. Test został przeprowadzony na części chwytnej rękawicy. Ochrona jest ograniczona tylko do części dłoniowej. Więcej informacji można uzyskać od producenta.

LOT# 07042023051



Deklaracja zgodności: <https://hfsafety.pl/>

Data produkcji: 08/2023

Ten artykuł zawiera aktywną substancję biobójczą: pirytionian cynku

PH.P.U. SEMEX Fertac, Huszno Sp. J.
 ul. Jagiellońska 101/105
 42-202 Częstochowa, Polska
 tel.: +48 34 39 06 735
 e-mail: bhp@semex.pl
www.hfsafety.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
 ul. Biskupińska 28, budynek X
 30-732 Kraków
 tel.: +48 12 390 46 00
 e-mail: bhp.krakow@semex.pl
www.hfsafety.pl



Rękawice ochronne kat. II

WYPRODUKOWANO W SRI LANCE

EN 388:2016+A1:2018



4131A

EN 407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420:2020



CE CAT II

Produkt jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia o środkach ochrony indywidualnej UE 2016/425

Opis produktu:

Rękawice dziane (mieszanka nylon/spandex) z powłoką z pianki nitylowej na dłoni, wykończone elastycznym ściągaczem.

Rozmiary: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Opakowanie: 12 par opak./144 karton

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

FLEX

EN 388:2016+A1:2018 – mechanical risk

Abrasion resistance	- 4 (range 0-4)
Blade cut resistance	- 1 (range 0-5)
Tear resistance	- 3 (range 0-4)
Puncture resistance	- 1 (range 0-4)
ISO 13997 TDM	- A (range A-F)

EN 407:2020 – Protection against thermal risks (heat and/or fire)

Limited Flame spread	- X (range 0-4)
Contact Heat	- 1 (range 0-4)
Convective Heat	- X (range 0-4)
Radiant Heat	- X (range 0-4)
Small Splashes of Molten Metal	- X (range 0-4)
Large Quantities of Molten Metal	- X (range 0-4)
X-Not Tested	- X (range 0-4)

X - Test method appears not to be suitable for the glove design/ material.

EU- Type Examination Certificate

SATRA Technology Europe Limited
 Bracetown Business Park. Clonee,
 D15 YN2P. Dublin 15, Ireland
 Notified Body: 2777

Precautions for use

Used gloves provide protection against medium risk but it's not allowed to use them as protection against chemicals, fire, shock and radiation. Suitability of the product is to be ascertained per each particular work application as part of the end users risk assessment program. Before working, you should choose the correct size of gloves. When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit on the contours and crotches of fingers. Tactile sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of glove cause fatigue in hands and finger. Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection. Before using the gloves make sure that there are no any mechanical damage. Damaged gloves should be replaced by new ones. When an indication of hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage, hand rubbing or hand washing should be performed before donning glove. Maximum use till 100°C. Do not expose to open flame, if the glove hasn't achieved at least a performance level 1 in limited flame spread. Do not use in position where there is a risk of entanglement in rotating parts of the machine. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. Cut-resistant gloves do not provide 100% cut protection. These gloves contain no latex. None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be harmful to the wearer.

Removal: remove the glove as soon as it wear off or damage. Loosen the gloves on both hands. Hold hands down to prevent dripping of material, product or contaminated water on your skin or clothing. While holding the gloves down, remove the first glove only up to the fingers - the cuff will remain over the palm. Grasp the second glove with the first glove and pull it off. The first glove should slide off. Hold the gloves by the inside only - the uncontaminated area. Avoid touching the outside of the glove.

Storage

Store in a cool, dry place. Do not expose to sources of ozone and open flames. Transport and storage only in supplier's packaging. When stored as recommended will not suffer change in mechanical properties for up to 3 years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility to user to ascertain suitability of the glove for its intended use. The usage and environment (heat, cold, water, sunlight, ...) have a significant influence to the lifetime of this gloves. Stop using this gloves and replace them by a new one if variations in colour of this gloves due environmental influence or damage to the texture (crack, break, abrasion, etc.) due to usage are visible.

Disposal

Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. Please dispose according to local authority regulations. In case of contact with chemicals, they should be disposed of in accordance with the chemical's manufacturer's instructions.

Washing & cleaning instructions:

Gloves should not be left in contaminated condition. When contaminant is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without contacting bare hands. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. Gloves that are suitable for washing are marked with appropriate pictograms. The user is responsible for the protective properties of the used gloves after washing or cleaning. SEMEX does not bear any responsibility in this regard. Light gentle wash up to 5 washing cycles at 60 degree Celsius with mild detergent, no bleaching agent involved in washing process. Product should be line dry, it is not recommended to do tumble dry. Sizing of product may change after washing and drying process.

Please note: Test results should help in the selection of gloves. However, it should be understood that the glove properties stated are based on laboratory data and may not reflect the actual conditions under which gloves will be used. User is responsible for the selection of suitable gloves for the actual conditions and the length of their application. Test is taken from palm area of the glove. Protection is limited to the palm only. Further information may be obtained from manufacturer.

LOT# 07042023051



EU Declaration of Conformity: <https://hfsafety.pl/>

Date of production: 08/2023

This article contains the active biocidal substance: Zinc pythionine

P.H.U. SEMEX Fertac, Huszno Sp. J.
 ul. Jagiellońska 101/105
 42-202 Częstochowa, Poland
 tel.: +48 34 39 06 735
 e-mail: bhp@semex.pl
www.hfsafety.pl

CRACOW BRANCH
 ul. Biskupińska 28, budynek X
 30-732 Kraków, Poland
 tel.: +48 12 390 46 00
 e-mail: bhp.krakow@semex.pl
www.hfsafety.pl



Safety gloves cat. II

MADE IN SRI LANKA

EN 388:2016+A1:2018



4131A

EN 407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420:2020



Product is in compliance with requirements of the PPE Regulation EU 2016/425

Product description:

Machine knitted nylon and spandex plaited glove with nitrile foam finish coating on the palm with an integral elasticated wrist.

Sizes: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Packing: 12 pairs bag/144 carton